

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 KIT dessus 2x2+1 tiroirs

|                     |                          |   |
|---------------------|--------------------------|---|
| <b>Modèle</b>       | <b>Code SAP</b>          | 00020130                                  |
| LNSR 703 2Z 1Z DKIT | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |



- Matériel: AISI 304
- Taille de l'appareil - GN / EN: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 5
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 7
- Température ambiante maximale [° C]: 40
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 50
- Unité: Droite
- Dégivrage automatique: Yes

|                                  |                    |   |        |
|----------------------------------|--------------------|---|--------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00020130           | <b>Volume de chambre [L]</b>                    | 129    |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 1600               | <b>Nombre de GN / EN</b>                        | 5      |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 685                | <b>Taille de l'appareil - GN / EN</b>           | GN 1/1 |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 613                | <b>Température minimale de l'appareil [° C]</b> | -2     |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 125.00             | <b>Température maximale de l'appareil [° C]</b> | 7      |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.130              | <b>Réfrigérant</b>                              | R290   |
| <b>Alimentation</b>              | 230 V / 1N - 50 Hz |   |        |


# Fiche technique

Dessin technique



## Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 KIT dessus 2x2+1 tiroirs

|                     |                          |   |
|---------------------|--------------------------|---|
| <b>Modèle</b>       | <b>Code SAP</b>          | 00020130                                  |
| LNSR 703 2Z 1Z DKIT | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |



A= ELECTRICAL CONNECTION  
 B= GAS CONNECTION ø8 ø10  
 D= WATER DISCHARGE ø20 (M)

| DOORS | L1   | L2   |
|-------|------|------|
| 2     | 1266 | 1130 |
| 3     | 1721 | 1585 |
| 4     | 2182 | 2046 |

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 KIT dessus 2x2+1 tiroirs

|                     |                          |   |
|---------------------|--------------------------|---|
| <b>Modèle</b>       | <b>Code SAP</b>          | 00020130                                  |
| LNSR 703 2Z 1Z DKIT | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |

**1. Code SAP:**

00020130

**2. Groupe d'articles:**

Tables réfrigérées positives et negatives

**3. Largeur nette [mm]:**

1600

**4. Profondeur nette [mm]:**

685

**5. Hauteur nette [mm]:**

613

**6. Poids net [kg]:**

125.00

**7. Largeur brute [mm]:**

1620

**8. Profondeur brute [mm]:**

705

**9. Hauteur brute [mm]:**

700

**10. Poids brut [kg]:**

145.00

**11. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**12. Puissance électrique [kW]:**

0.130

**13. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Réfrigérant:**

R290

**15. Matériel:**

AISI 304

**16. Couleur de l'appareil:**

Acier inoxydable

**17. Température ambiante maximale [° C]:**

40

**18. Propriétés de l'appareil 2:**

Refroidis

**19. Taille de l'appareil - GN / EN:**

GN 1/1

**20. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:**

5

**21. Nombre de GN / EN:**

5

**22. Volume de chambre [L]:**

129

**23. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

50

**24. Unité:**

Droite

**25. Type de contrôle:**

Digitale

**26. Consommation annuelle d'énergie:**

1550

**27. Température minimale de l'appareil [° C]:**

-2

**28. Température maximale de l'appareil [° C]:**

7

# Fiche technique

Paramètres techniques



**Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 KIT dessus 2x2+1 tiroirs**

|                     |                          |   |
|---------------------|--------------------------|---|
| <b>Modèle</b>       | <b>Code SAP</b>          | 00020130                                  |
| LNSR 703 2Z 1Z DKIT | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |

## 29. Dégivrage automatique:

Yes